




品番：EA826SA-5


品名：170mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/28 13:18現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0579ページ		



名称	断面形状	主な用途例
平やすり	□	平面の仕上げ
半丸やすり	◐	曲面の仕上げ すみの仕上げ
丸やすり	○	円筒の仕上げ
角やすり	△	鋭角な曲面の仕上げ
三角やすり	▽	鋭角の切り取り もとの面の仕上げ



仕様

セット内容	5本セット(平・半丸・三角・角・丸)	粒度	#150
全長(mm)	170	コーティング長(mm)	50
形状(mm)	平(4×2.2) 半丸(5×2) 三角(4) 角(2.6) 丸(φ2.9)		

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

鉄工用

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.