

品番：EA857DM-4A

品名：DC18V マルチツール本体(充電式)



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



切断スピードが大幅にアップ!小形軽量&低振動で使いやすさ抜群

### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CV18DA(NNN)
仕様	本体のみ	無負荷振動数	6000~20000rpm(ダイヤル1~6) ※気温20℃満充電時
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分 (別売:EA813H-18A使用時)
振動角度	3.6°(両側合計)	モーター	直流ブラシレスモーター
サイズ	327×87×122(H)mm	重量	1.2kg
用途	各種材料の切断、ポケット加工 コーキング・タイル等の剥離 木材等の研磨	振動3軸合成値	研磨時:2.1m/s <sup>2</sup> 切断時:3.5m/s <sup>2</sup>
一充電当たりの作業量	材料:t12コンパネ ブレード:MSD32PBC 荷重:22N、5.0Ah(マルチボルト) 約370カット	付属品	取扱説明書

※バッテリー・充電器・アクセサリ(ブレード・サンドペーパー取付け用パッド・サンドペーパー・アクセサリケース)は全て別売

小形ブラシレスモーター採用で、軽量化を実現。ハンドルも細くなり、握りやすくなりました。

機構部と外側のハウジングをクッション性のあるやわらかいゴムで絶縁する防振構造で、さらなる低振動を実現。

ブレードの振り角を3.6°に拡大する事で高速切断を実現し、切断スピードが2倍以上向上しました。

レバー操作が軽くなり、簡単にブレード交換が可能

LEDライト付、バッテリー残量表示

工具不要で素早く、簡単にブレードの交換が可能

振動数は調整ダイヤルで、6000～20000rpmの範囲で無段階に設定できます。

無段変速、LEDライト付、電子制御、集じん機取付可能

先端工具付け替えで多用途使用が可能

先端ツールはEA857DR-20～-46(別売)をご使用ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.