

品番 : EA857DN-1

品名 : DC18.0V マルチツール(充電式)



販売価格	58,200円(税抜)／64,020円(税込)		
カタログ価格	58,200円(税抜)／64,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 22:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DMT11XR
仕様	スターロックマックス	バッテリー	DC18.0V (リチウムイオン 5,000 mAh)
充電器	AC100V	充電時間	84分
振り子角度	2.8°(左右1.4°)	サイズ	84×299×120mm
重量	1.9kg	付属品	電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式 #60・#120・#240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース
材質	樹脂(本体)	振動3軸合成値	2.7(m/s ²)
無負荷回転数	6,000～20,000rpm(振り子振動数: 6,000～20,000rpm)		

圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応

コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載

極細握り53×53mmで使用時の負担軽減

先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。

取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。

また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。

角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。

本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。

負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP

LEDライト付

変速ダイヤル

再起動防止機構

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.