品番: EA857DP-1

品名: AC100V/300W マルチツール



販売価格	25,400円 (税抜)/ 27,940円(税込)				
カタログ価 格	25,400円(税抜)/27,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 10:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0834ページ				









高速振り子振動で面一切断・ポケット切断ができます

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF30-28
用途	木材の切断、切り込み作業、金属切断、 タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業 などに	適合ブレード	STARLOCK, STARLOCK PLUS
電源	AC100V	消費電力	300W
振り子振動数	8,000~20,000rpm	振り子振動角	2.8°
コード長	2.5m	サイズ	280(W)×75(H)mm
重量	1.5kg	付属品	バイメタルブレード1本、 ラバーパッド1個、 サンプルサンディングペーパー5枚

電子無段変速、二重絶縁構造、過負荷保護装置

マグネット付ツールホルダー

コンスタントスピード機能

剥離・研磨作業も可能です。

先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。

タイルの切断、ボード壁の切り抜き、表面研磨に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.