

品番 : EA829PE-16BB

品名 : M16x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)



販売価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
カタログ価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/07 07:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0930ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	A-POT
ツールNo.	8325160	呼び	M16×1.5
全長(mm)	95	喰付	5P
材質	CPM (粉末ハイス)	ねじ長(mm)	32
首下長(mm)	52	シャンク径(mm)	12.5
■巾(mm)	10	■長(mm)	13
突出しセンチ長(mm)	—	溝数	3
重量(g)	96	精度表記	STD
精度	OH4	被削材	低炭素鋼・軟鋼 (C~0.25%)◎ 中炭素鋼 (C0.25%~0.45%)◎ 高炭素鋼 (C0.45%~)◎ 合金鋼◎ 調質鋼 (25~35HRC)◎ 調質鋼 (35~45HRC)○ ステンレス鋼 (~35HRC)◎ 工具鋼○ 鋳鋼◎ ダクタイル鋳鉄◎ 銅○ 黄銅○ 黄銅鋳物○

青銅○
アルミニウム圧延材○
アルミニウム合金鋳物○
マグネシウム合金鋳物○
亜鉛合金鋳物○
チタン合金○

Vコーティング(表面処理)

軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。

材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。

特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靱性が強い材質になります。

コバルトを含有する材料を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.