

品名：AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)



販売価格	191,000円(税抜)／210,100円(税込)			
カタログ価格	191,000円(税抜)／210,100円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/20 14:04現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0888ページ			



メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF2500i
発電機 ・形式:多極回転界磁形 ・電圧調整方式:インバーター式 ・周波数:50Hz/60Hz(切替式) ・交流定格出力:2.5kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:25A ・単相100V用コンセン:15A×2、30A×1 ・力率:1.0%			
エンジン ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:9L ・始動方式:リコイル式			
連続使用時間:1/4負荷:約13.2時間 定格負荷:約6.1時間			
騒音値(音響パワーレベル):94dB			
騒音値(周囲7m平均値):65～68dB(A)			
サイズ:487(W)×395(D)×425(H)mm			
重量(乾燥質量):29kg			

特長:

- ・インバータ式でパソコン精密機器にも使えます。
- ・軽量、コンパクト設計

容量81.8Lでコンパクト設計。車への搭載時などに優れた収納性を実現

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

- ・国土交通省指定 '97基準値低騒音型
- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA860KR</td></tr><tr><td>コメント</td><td>仕様ご確認下さい。</td></tr></table>	品番	EA860KR	コメント	仕様ご確認下さい。
品番	EA860KR				
コメント	仕様ご確認下さい。				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.