

品番 : EA896AH-10

品名 : AC100V/1.5kW 樹脂ペール用ヒーター



販売価格	118,900円(税抜) / 130,790円(税込)		
カタログ価格	118,900円(税抜) / 130,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	八光電機(HAKKO)	型番	BCP1150
電源	100V	容量	1.5kW
ヒーター長	640mm	電線断面積	2.0mm ²
重量	2.2kg	ヒーターシース	銅管(ニッケルメッキ)
サーモスタット感熱部	ステンレス(SUS316L)	温調範囲	30~80℃
コード長	2m(差し込みプラグ付き)	最低液位	200mm
端子ボックス	ポリエステル樹脂	発熱部表面容量密度	10W/cm ²
付属品	容器取付け金具(厚さ:30mmまで可能) ネットガード(どちらもステンレス製)		

水加熱専用

ペール・樽・桶等の容器用に設計された温調付のヒーター

防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーター

サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。

コンセント電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。

<使用上のご注意>

- ・緑色のアース線が付いていますので、必ず接地してください。
 - ・液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れてください。空中で通電(空焼き)した場合は、高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します。
 - ・端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
- 水の加熱以外には使用しないでください。
- ・容器の材質により、以下の温度設定でご使用ください。
- ポリエチレン樹脂(PE):60℃以下
ポリプロピレン樹脂(PP):80℃以下
アクリル樹脂:80℃以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.