

品番 : EA897NA-3

品名 : AC100V/472W/Φ310mm ダクトファン



販売価格	31,400円(税抜)／34,540円(税込)		
カタログ価格	31,400円(税抜)／34,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 06:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0227ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	DF-300CA
用途	屋内の換気に	定格電圧	100V(50/60Hz)
定格電流	3.28A(50Hz)／4.98A(60Hz)	消費電力	289W(50Hz)／472W(60Hz)
電線長	2m	電線種	VCTF 1.25㎟×3心
アース	あり	入力プラグ	ポッキンプラグ
保護機能	温度保護(120°C/自動復帰型)	使用環境温度	-5～65°C
羽根径	Φ300mm	最大風量	65m ³ /min(50Hz)／77m ³ /min(60Hz)
騒音レベル	69dB	回転数	2800rpm(50Hz)／3300rpm(60Hz)
最大風速	882m/min(50Hz)／996m/min(60Hz)	連続運転時間	180時間
サイズ	512(W)×382(D)×580(H)mm	重量	19.6kg

作業現場の熱気・ガス・ほこりを強制換気!

移動ラクラクのキャスター付!

風向き上下稼動タイプ

自動復帰型サーマルプロテクター内蔵

※爆発性のあるガスや粉塵は吸わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.