

品番 : EA897NA-3

品名 : AC100V/472W/φ310mm ダクトファン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 31,400円(税抜) / 34,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 31,400円(税抜) / 34,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/11 13:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0227ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------|--------|---|
| メーカー | 日動工業 | 型番 | DF-300CA |
| 用途 | 屋内の換気に | 定格電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 3.28A(50Hz) / 4.98A(60Hz) | 消費電力 | 289W(50Hz) / 472W(60Hz) |
| 電線長 | 2m | 電線種 | VCTF 1.25m ² ×3心 |
| アース | あり | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| 保護機能 | 温度保護(120℃/自動復帰型) | 使用環境温度 | -5~65℃ |
| 羽根径 | φ300mm | 最大風量 | 65m ³ /min(50Hz) / 77m ³ /min(60Hz) |
| 騒音レベル | 69dB | 回転数 | 2800rpm(50Hz) / 3300rpm(60Hz) |
| 最大風速 | 882m/min(50Hz) / 996m/min(60Hz) | 連続運転時間 | 180時間 |
| サイズ | 512(W)×382(D)×580(H)mm | 重量 | 19.6kg |

作業現場の熱気・ガス・ほこりを強制換気!

移動ラクラクのキャスター付!

風向き上下稼動タイプ

自動復帰型サーマルプロテクター内蔵

※爆発性のあるガスや粉塵は吸わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.