

品番 : EA899KS-30

品名 : AC100V/1150W/27.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	50,800円(税抜) / 55,880円(税込)		
カタログ価格	50,800円(税抜) / 55,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/14 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.428-521.0
商品名	NT27/1	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1150W	吸込仕事率	654W
吸引風量	67L/sec	真空度	174hPa
集塵容量	27L(吸水14L)	騒音値	72dB
電源コード	10.0m	サイズ	420×420×525(H)mm
パイプ径	35mm	重量	7.7kg
付属品	ベンディングパイプ付2.5mサクシオンホース、 サクシオンパイプ2本、 コーナークズル、 フロアークズル(ブラシ2本、スクイジー2本付)、 筒型フィルター、 スポンジフィルター、 ペーパーフィルターバッグ1枚、 筒型フィルター用固定ノブ、 アクセサリホルダー		

軽量・パワフルな業務用乾湿両用クリーナーです。

軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリが特長です。

自動チリ落とし機能で目詰まりを抑制し、強力な吸引力を持続します。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.