

品番：EA857L-108

品名：200mmx10/14T レゾ°ロ-ブレード(木金工用/25枚)





販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/06 22:50現在)		
商品入数	25	販売単位	PK
カタログページ	0964ページ		



ガス径			
品番	全長	幅	山数
104	217	31.5	20
204	217	31.5	20
304	217	31.5	20
404	217	31.5	20
504	217	31.5	20
604	217	31.5	20
704	217	31.5	20
804	217	31.5	20
904	217	31.5	20
1004	217	31.5	20

規格			
品番	全長	幅	山数
104	217	31.5	20
204	217	31.5	20
304	217	31.5	20
404	217	31.5	20
504	217	31.5	20
604	217	31.5	20
704	217	31.5	20
804	217	31.5	20
904	217	31.5	20
1004	217	31.5	20



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	20535B850R
全長	200mm	幅	19mm
厚み	1.3mm	山数	10/14
入数	25枚	用途	木材(釘入り可)、SGP管、塩ビ管、ステンレス・鉄(4~12mm)、非鉄金属(4~12mm)、設備解体、レスキュー

速い切断と高い耐久性

パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。

ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.