品番: EA899KS-34

品名: AC100V/1150W/48.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	83,000円(税抜)/91,300円(税込)				
カタログ価 格	83,000円(税抜)/91,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 00:23現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2482ページ				



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.428-624.0		
商品名	NT48/1	電源	100V(50/60Hz)		
消費電力	1150W	吸引風量	67L/秒		
真空度	174hPa	騒音値	72dB		
サイズ	390×485×770(H)mm	コード長	7.5m		
重量	11kg	付属品	ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、コーナーノズル、筒型フィルター、筒型フィルター用固定ノブ、ペーパーフィルターバック、スポンジフィルター		
集じん	48L	吸水	35L		
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。					

株式会社エスコ