

品番：EA860WB-2

品名：AC100V/1.6kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



販売価格	190,000円(税抜) / 209,000円(税込)		
カタログ価格	190,000円(税抜) / 209,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様表 (日本語)	View	700w
仕様表 (英語)	View	400w
ノートブックモード	View	100w
最大出力+4	View	60w
EF1600iS	View	1600w
EF1600iS	View	1600w

仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EF1600iS	サイズ	490(W)×280(D)×445(H)mm
重量	20kg(乾燥重量)	燃料タンク容量	満タン:4.2L 赤レベル:4.2L
連続使用時間	定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷) 約10.5~約4.1hr	騒音レベル	3/4負荷:89dB/LWA 1/4負荷:51.5dB(A)/7m 定格運転時:61dB(A)/7m
発電機			
形式	多極回転界磁形	励磁方式	自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式	インバータ式	力率	1.0
定格周波数	50/60Hz	定格出力	1.6kVA
定格電圧	AC100V DC12V	定格電流	AC16.0A DC8.0A
駆動方式	直結	過電流保護装置	AC:電子式 DC:DCプロテクター
エンジン			
名称	MZ80V3-20 i	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒35°傾斜OHV)

総排気量	79cm ³	内径×行径	48.6×43.0mm
使用燃料	無鉛ガソリン	使用潤滑油	エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量	最大:0.40L 最小:0.2L		
可搬性に優れた軽量20kg			
1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現			
EA860KB-1 (別売)を使えばバッテリー等、直流機器への充電を行えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.