



品番 : EA864CT-1A

品名 : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)



販売価格	55,000円(税抜) / 60,500円(税込)		
カタログ価格	55,000円(税抜) / 60,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 16:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	EXR-25YF
電波到達距離	約100m(見通し距離)	音量	90dB(機器正面1mにて)
電源	AC100VまたはDC10~30V	送信機登録可能台数	50台
サイズ	80×91×234(H)mm	重量	470g
材質	樹脂	色	本体:ホワイト レンズ部:イエロー
消費電流/消費電力	330mA/2.5W	使用周波帯	426MHz帯4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
フラッシュ出力	閃光色:黄色(高輝度LED×12個) 点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す 警備へ移行時、約0.2秒1回点灯 解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯) メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯	サイレン出力	音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
警報出力	接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設	電源表示灯(緑色)	通電時:点灯(ただし、警備表示ありの場合警備中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の

	<p>定時、 コントローラに連動または接点入力型 送信機の動作に連動 接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)</p>		<p>間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1 秒消灯) 専用非常電源使用時のみ</p> <p>送信機で電池切れ+定期送信異常報 知時:点滅(両点滅動作を交互表示)</p>
受信表示灯(赤色)	<p>受信レベル正常時:点灯(受信時間 +0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4 秒間) 警備時:点灯</p>	タンパー動作	<p>送信機タンパー:タンパー信号受信時、 タイマー設定時間の間警報動作(コント ローラ連動モード時はコントローラの 動作に連動) 本体タンパー:本体カバー開時、タイ マー設定時間の間警報動作</p>
警報メモリー動作	<p>警報動作後の報知動作:約3秒ごとに フラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行 動作後2秒間フラッシュライト点灯と報 知音鳴動動作</p>	送信機電池切れ	電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒 消灯)
報知機能	サイレン:20秒ごとに0.2秒鳴動	使用可能温度範囲	-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
配線接続	端子式	付帯機能	<p>受信周波数切替機能・警報動作切替 機能・タイマー時間切替機能 警備表示切替機能・定期送信異常表 示切替機能・報知音切替機能 フラッシュライト切替機能・メモリー表 示切替機能・本体タンパー切替機能 電池切れ異常報知機能・定期送信異 常報知機能・LED表示機能</p>
対応中継機	EA864CM-21A・-22		

屋内外用(IP43相当)

ワイヤレス受信機に光(フラッシュライト)と音(サイレン)を搭載

工場などの設備監視異常時や、注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。

『リアルタイム動作』の設定にて、倒れコールや漏水センサ送信機、接点入力型送信機との組合せでの運用時は、復旧信号を受信するまで警報動作を継続します。

屋内・外も設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。

警報動作後のフラッシュライト点滅による、警報メモリー表示動作が可能です。

警備/解除の状態をLEDで表示できます。(シングルステーションモードのみ)

別売のリモコンで警備/解除が可能です。

代替品

	<p>品番 EA864CT-2 コメント 違い:音量など</p>
--	--



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.