品番: EA934WC-6A

品名:500g 鉄補修パテ(耐高温用)



販売価格	<b>15,600円</b> (税抜)/17,160円(税込)				
カタログ価 格	15,600円(税抜)/17,160円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>15</b> (2025/11/22 14:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1525ページ	•			

















金属部品や金型の修理、穴埋め、シールに

## 仕様

商品名	WEICON HB 300	内容量	500g
耐熱温度範囲	-35~200℃ (短時間の場合: 280℃)	色	濃灰
硬化時間	10時間(80%)	可使時間	30分
使用温度範囲	15~40℃	完全硬化時間	24時間
荷重たわみ温度	100℃	耐熱性	120℃
比重	2.34g/cm3	粘度	1,700,000mPa·s
耐圧	100MPa	引張強度	50MPa
曲げ強度	42MPa	ショワ硬度D(ASTM D 1706)	85
混合比率	主剤:硬化剤=100:100	密度	2.5g/cm3
付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋	使用量目安(1mmの厚 みで1㎡あたり)	2.5kg

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。 耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。

Devcon HR-300 相当品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.