

品番：EA896AH-32

品名：AC100V/500W 投込みヒーター(空焼き防止付)



販売価格	73,400円(税抜) / 80,740円(税込)		
カタログ価格	73,400円(税抜) / 80,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 01:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0865ページ		



仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	BCG1105
電源	100V	容量	500W
電線断面積	1.25mm ²	電源プラグ	2P
発熱部表面容量密度	5W/cm ²	重量	1.3kg
温調範囲	30~80℃	温度ヒューズ	126℃または128℃
ヒーターシース	銅管(ニッケルメッキ)	サーモスタット保護管	銅管(ニッケルメッキ)
温度コントローラー	液膨式サーモスタット	コード長	2m
ヒーター長	348mm	最低液位	130mm
端子ボックス	ポリエステル樹脂		

水加熱専用

液膨式サーモスタットを組み込み、温度ヒューズを内蔵

うっかり空焼きしても、火災の危険を最小限にする安全機能付き

万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険が無いように、高温になる発熱部ガードと、温度ヒューズを備えています。

発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも紙に使用できます。

<使用上の注意>

- ・液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
- ・空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不可能となります。
- ・ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上たってからにしてください。
- ・断線後すぐに取り出すと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。
- ・温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
- ・水の加熱以外には使用しないでください。

代替品



品番 EA896AH-33
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.