品番：EA896HA-63

品名：300x500mm/900W シリコンラバーヒーター



販売価格	36,400円（税抜）／ 40,040円（税込）		
カタログ価格	36,400円（税抜）／40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 （2025/12/18 10:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0887ページ		




仕様

メーカー	八光電機（HAKKO）	型番	SBH2179
電源	AC100V	容量	900W
サイズ(幅×長さ)mm	300×500mm	リード線	300mm
連続使用温度	200℃	最高使用温度	250℃
リード線材質	シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線（Ni導線）	構造	ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	容量密度	0.6W/c㎡ （容量20W以下は0.8W/c㎡）

金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。
薄いので、短時間で温度上昇します。
柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます。 （最小曲げ半径：15mm）
自由な形状に制作でき、貼り付けも簡単
200℃で連続使用できる、ハイパワーのヒーター

金属発熱部（ニッケルークロム合金）を使用しているので使用温度にかかわらずワット数が一定。
そのため、制御が容易で安定して加熱できます。

<使用上のご注意>
・被加熱物の凹凸のない面に、全体を密着または接着させてご使用ください。
・ヒーターの温度は、容量密度と使用条件により変わります。必ず温度を確認し、連続使用温度ををを超える可能性がある場合は、ヒーター表面温度をコントロールしてください。
・断熱材を使用したり、板金で囲むとひーたーの温度は上昇しますので、容量に都度を下げるか、ヒーター表面温度をコントロールして連続使用温度以下にしてください。
・重ね巻きは絶対にしないでください。
・曲げ半径は15mm以下にしてください。
・耐圧力は最大1.47MPaですが、リード線取り出し部には圧力をかけられません。
・後から穴などの加工はできません。
・爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.