

品番 : EA897NA-5

品名 : AC100V/707W/φ510mm ダクトファン



販売価格	64,500円(税抜) / 70,950円(税込)		
カタログ価格	64,500円(税抜) / 70,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0227ページ		



### 仕様

メーカー	日動工業	型番	DF-500CA
用途	屋内の換気に	定格電圧	100V(50/60Hz)
定格電流	7.0A(50Hz) / 10.3A(60Hz)	消費電力	580W(50Hz) / 900W(60Hz)
電線長	2m	電線種	VCTF 1.25m <sup>2</sup> ×3心
アース	あり	入力プラグ	ポッキンプラグ
保護機能	温度保護(120℃/自動復帰型)	使用環境温度	-5~65℃
羽根径	φ500mm	最大風量	150m <sup>3</sup> /min(50Hz) / 165m <sup>3</sup> /min(60Hz)
騒音レベル	73dB	回転数	1400rpm(50Hz) / 1720rpm(60Hz)
最大風速	732m/min(50Hz) / 822m/min(60Hz)	連続運転時間	180時間
サイズ	669(W)×477(D)×774(H)mm	重量	41kg

作業現場の熱気・ガス・ほこりを強制換気!

移動ラクラクのキャスター付!

風向き上下稼動タイプ

自動復帰型サーマルプロテクター内蔵

※爆発性のあるガスや粉塵は吸わないでください。

## 代替品



**品番** EA897NA-3  
**コメント** 仕様をご確認ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.