


品番 : EA899AR-100B

品名 : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(HEPAフィルタ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 31,600円(税抜) / 34,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 31,600円(税抜) / 34,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 15:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2420ページ | | |



カタログ訂正

25/11/26 ●付属品 紙パック[大]×5枚は付属していません。(NO.57 963)

仕様

| | | | |
|-------|------------------------|------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
| 電源 | 100V | 消費電力 | 1150W |
| 吸込仕事率 | 280W | 電流 | 12A |
| 最大風量 | 3.0m ³ /min | 真空度 | 25kPa |
| 騒音値 | 75dB | サイズ | 345×350×505(H)mm |
| タンク材質 | 樹脂 | 重量 | 7kg |
| 集じん容量 | 乾燥:21L、液体:18L | ホース長 | φ38mm×1.8m |
| コード長 | 5m | 付属品 | ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルタ(HEPAタイプ) |

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W

業務用【乾湿両用】集じん機

細かなホコリも確実にキャッチする

カートリッジフィルタ仕様

電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ

HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。

コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ

二重絶縁

代替品



品番 EA899AR-100C

コメント 品番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.