

品番 : EA899AR-100B

品名 : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(HEPAフィルタ付)



販売価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2420ページ		



カタログ訂正

25/11/26 ●付属品 紙パック[大]×5枚は付属していません。(NO.57 963)

仕様

メーカー	京セラ	型番	※エスコオリジナルセット品
電源	100V	消費電力	1150W
吸込仕事率	280W	電流	12A
最大風量	3.0m ³ /min	真空度	25kPa
騒音値	75dB	サイズ	345×350×505(H)mm
タンク材質	樹脂	重量	7kg
集じん容量	乾燥:21L、液体:18L	ホース長	φ38mm×1.8m
コード長	5m	付属品	ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルタ(HEPAタイプ)

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W

業務用【乾湿両用】集じん機

細かなホコリも確実にキャッチする

カートリッジフィルタ仕様

電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ

HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。

コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ

二重絶縁

代替品



品番 EA899AR-100C

コメント 品番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.