品番: EA899KS-30

品名: AC100V/1150W/27.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	52,000円 (税抜)/ 57,200円(税込)				
カタログ価 格	52,000円(税抜)/57,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 00:23現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2482ページ				



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.428-521.0
商品名	NT27/1	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1150W	吸込仕事率	654W
吸引風量	67L/sec	真空度	174hPa
集塵容量	27L(吸水14L)	騒音値	72dB
電源コード	10.0m	サイズ	420×420×525(H)mm
パイプ径	35mm	重量	7.7kg
付属品	ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ2本、コーナーノズル、フロアーノズル(ブラシ2本、スクイジー2本付)、筒型フィルター、スポンジフィルター、ペーパーフィルターバッグ1枚、筒型フィルター用固定ノブ、アクセサリーホルダー		

軽量・パワフルな業務用乾湿両用クリーナーです。

軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特長です。

自動チリ落し機能で目詰まりを抑制し、強力な吸引力を持続します。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.