

品番 : EA940AY-1

品名 : 0.75mm²×10m/3芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
カタログ価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/13 00:35現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×芯数	電線許容電流 (A)
2.0㎟×2芯	VCT/2CT (2PNCT)
2.0㎟×3芯	22(28)
× ×30	19(24)
× ×40	17(22)
3.5㎟×2芯	32(41)
× ×30	28(36)
× ×40	25(32)
5.5㎟×2芯	41(53)
× ×30	36(46)
× ×40	32(42)
8.0㎟×2芯	51(65)
× ×30	44(56)
× ×40	39(50)
14.0㎟×2芯	71(91)
× ×30	62(80)
55(71)	

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	13A 600V (0.75mm ² ×3芯)	長さ	10m
導体構成	0.18mm/30本	導体外径	1.1mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.7mm
仕上外径	9.4mm	絶縁体色	白/黒/赤
シース色	黒	導体抵抗	26.6Ω/km
曲げ半径	38mm以上	使用最高温度	75°C
使用最低温度	固定:-40°C 移動:-25°C	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプロレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプロレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプロレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ・JIS C3327
- ・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.