


品番：**EA940AY-15**

品名：1.25mm2x50m/3芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>40,000円</b> (税抜) / 44,000円 (税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 40,000円 (税抜) / 44,000円 (税込)         |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 1</b> (2026/07/01 02:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1137ページ                             |      |   |



| 電線の太さ(心数)               | 電線許容電流(A)<br>VCT/2CT/3PNCT |
|-------------------------|----------------------------|
| 2.0mm <sup>2</sup> ×20  | 22(28)                     |
| φ×30                    | 19(24)                     |
| φ×40                    | 17(22)                     |
| 3.5mm <sup>2</sup> ×20  | 32(41)                     |
| φ×30                    | 28(36)                     |
| φ×40                    | 25(32)                     |
| 5.5mm <sup>2</sup> ×20  | 41(53)                     |
| φ×30                    | 36(46)                     |
| φ×40                    | 32(42)                     |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×20  | 51(65)                     |
| φ×30                    | 44(56)                     |
| φ×40                    | 39(50)                     |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×20 | 71(91)                     |
| φ×30                    | 62(80)                     |
| φ×40                    | 55(71)                     |

| CT-CAB Type   | 電線太さ(心数)                | 電線許容電流(A) |
|---------------|-------------------------|-----------|
| CT-CAB Type 1 | 2.0mm <sup>2</sup> ×20  | 22(28)    |
| CT-CAB Type 1 | φ×30                    | 19(24)    |
| CT-CAB Type 1 | φ×40                    | 17(22)    |
| CT-CAB Type 2 | 3.5mm <sup>2</sup> ×20  | 32(41)    |
| CT-CAB Type 2 | φ×30                    | 28(36)    |
| CT-CAB Type 2 | φ×40                    | 25(32)    |
| CT-CAB Type 3 | 5.5mm <sup>2</sup> ×20  | 41(53)    |
| CT-CAB Type 3 | φ×30                    | 36(46)    |
| CT-CAB Type 3 | φ×40                    | 32(42)    |
| CT-CAB Type 4 | 8.0mm <sup>2</sup> ×20  | 51(65)    |
| CT-CAB Type 4 | φ×30                    | 44(56)    |
| CT-CAB Type 4 | φ×40                    | 39(50)    |
| CT-CAB Type 5 | 14.0mm <sup>2</sup> ×20 | 71(91)    |
| CT-CAB Type 5 | φ×30                    | 62(80)    |
| CT-CAB Type 5 | φ×40                    | 55(71)    |

仕様

|        |                                       |        |                                 |
|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー   | 富士電線                                  | 用途     | 工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用 |
| 定格容量   | 18A 600V<br>(1.25mm <sup>2</sup> ×3心) | 長さ     | 50m                             |
| 導体構成   | 0.18mm/50本                            | 導体外径   | 1.5mm                           |
| 絶縁体厚さ  | 0.8mm                                 | シース厚さ  | 1.8mm                           |
| 仕上外径   | 10.5mm                                | 絶縁体色   | 白/黒/赤                           |
| シース色   | 黒                                     | 導体抵抗   | 16.0Ω/km                        |
| 曲げ半径   | 42mm以上                                | 使用最高温度 | 75℃                             |
| 使用最低温度 | 固定:-40℃<br>移動:-25℃                    | 材質     | 絶縁体:エチレンプロピレンゴム<br>シース:クロロプレンゴム |

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル (2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

・JIS C3327

・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.