品番: EA940AP-21

品名:300V/12A/3芯x10m 高機能計装用ケーブル



販売価格	6,440円 (税抜)/7,084円(税込)				
カタログ価 格	6,440円(税抜)/7,084円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/20 22:59現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログ ページ	1179ページ				











仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	交流300V以下の耐環境型ケーブルと して工作機械、建設用機械、ロボット電 源回路などに
定格容量	12A 300V (1.25m㎡×3心)	長さ	10m
導体構成	0.18mm/50本	導体外径	1.5mm
絶縁体厚さ	0.6mm	シース厚さ	1.0mm
仕上外径	7.8mm	絶縁体色	白/黒/赤
シース色	黒	導体抵抗	15.1Ω/Km以下
曲げ半径	46.8mm以上	使用最高温度	60°C
使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃	材質	絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC

電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャッブタイヤコード(VCTF)

柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1の難熱対応

- ·電気用品安全法適合
- ·RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.