

品名：0.75mm²×10m/4芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	10,000円(税抜)／ 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 23:39現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1182ページ		



電線の太さ×心数	電線の許容電流 (A) VC1-CT2 (20°C)
2.0mm ² ×20	22(28)
<i>N</i> ×30	19(24)
<i>N</i> ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
<i>N</i> ×30	28(36)
<i>N</i> ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
<i>N</i> ×30	36(46)
<i>N</i> ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
<i>N</i> ×30	44(56)
<i>N</i> ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
<i>N</i> ×30	62(80)
<i>N</i> ×40	55(71)

機種	製品名	価格
デスクトップ	1. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000
	2. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000
	3. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000
ラック式	4. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000
	5. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000
	6. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000
ラック式	7. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000
	8. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000
	9. 4.0GHzデュアルコア・デュアルメモリサーバ	127,000

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	13A 600V (0.75mm ² ×4心)	長さ	10m
導体構成	0.18mm/30本	導体外径	1.1mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.8mm
仕上外径	10.4mm	絶縁体色	白/黒/赤/緑
シース色	黒	導体抵抗	26.6Ω/km
曲げ半径	42mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレナム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため耐候性、耐油性にも優れています

認証区分

・JIS C3327

・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.