

品番：EA940AZ-2

品名：0.75mm²×20m/4芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	19,400円(税抜)／ 21,340円(税込)			
カタログ価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/03 10:34現在)			
商品入数	1	販売単位	巻	
カタログページ	1182ページ			

キャブタイヤケーブルの許容電流		キャブタイヤケーブルのVCT Cable Type	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PNCT	電線太さ×心数	電線許容電流(A)
2.0mm ² ×20	22(28)	2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)	φ×30	19(24)
φ×40	17(22)	φ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)	3.5mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)	φ×30	28(36)
φ×40	25(32)	φ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)	5.5mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)	φ×30	36(46)
φ×40	32(42)	φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)	8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)	φ×30	44(56)
φ×40	39(50)	φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)	14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(80)	φ×30	62(80)
φ×40	55(71)	φ×40	55(71)

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	13A 600V (0.75mm ² ×4心)	長さ	20m
導体構成	0.18mm/30本	導体外径	1.1mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.8mm
仕上外径	10.4mm	絶縁体色	白/黒/赤/緑
シース色	黒	導体抵抗	26.6Ω/km
曲げ半径	42mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル (2PNCT)	
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています	
認証区分 ・JIS C3327 ・電気用品安全法 JET1342-11012-1011	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.