品番: EA940AX-2

品名:0.75m㎡x20m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	13,100円(税抜)/14,410円(税込)					
カタログ価 格	13,100円(税抜)/14,410円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 21:45現在)					
商品入数	1	販売単位	巻			
カタログ ページ	1182ページ					





キャプタイヤケーブルの許容電流				
電線の太さ×心数	電線計容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)			
2.0ml×2ib	22(28)			
# ×30.	19(24)			
# ×40.	17(22)			
3.5mF(2i)	32(41)			
# ×30.	28(36)			
# ×40.	25(32)			
5.5mb<20.	41 (53)			
# ×30.	36(46)			
# ×40.	32(42)			
8.0ml×2i0.	51 (65)			
// ×36.	44 (56)			
# ×40.	39(50)			



仕様

メーカー	1.00m ² -20 7.1891	用途	工場現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源回路用
定格容量	15A 600V (0.75m㎡×2心)	長さ	20m
導体構成	0.18mm/30本	導体外径	1.1mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.7mm
仕上外径	9.0mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	$26.6\Omega/\text{km}$
曲げ半径	36mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ·JIS C3327
- ·電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.