品番：EA940CE-123

品名：125V/15A 埋込コンセント(2口/ｱｰｽ付)

販売価格	810円（税抜）／ 891円（税込）			
カタログ価格	810円（税抜）／891円(税込)			
在庫数	最新在庫：11　（2025/10/05 13:44現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1200ページ			

仕様

メーカー	パナソニック（Panasonic）	型番	WN1532K
定格容量	15A 125V	適用電線	・電源、接地端子配線 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用 ・アースターミナル配線 φ1.6mm Cu(銅)単線、 1.25～2.0m㎡(IVより線及びコード) ※単線とより線を同時に使用しないで下さい。
極数	2P×2個	サイズ	47.9×110×24.1(D)mm
フルカラー3個用プレート適合			
アースターミナル付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.