

品番：EA940DN-83B

品名：DC24V/100W スイッチング パワーサプライ(正面取付)



販売価格	7,810円(税抜)／8,591円(税込)		
カタログ価格	7,810円(税抜)／8,591円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/26 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1190ページ		



仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	S8FS-G10024C
出力電圧	DC24V	出力容量	100W
入力電圧	100～240V(DC80～370V共用)	入出力接続	端子台
端子台タイプ	ねじ端子	効率	87% typ. (AC100V入力時) 89% typ. (AC200V入力時) 89% typ. (AC230V入力時)
入力電圧許容変動範囲	AC85～264V (単相) DC80～370V	周波数	50/60Hz (47～450Hz)
入力電流	2.1A typ. (AC100V入力時) 1.2A typ. (AC200V入力時)	リーク電流	0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流	14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時) 28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)	出力電流	4.5A
リップルノイズ電圧	80mV(p-p)以下 AC100～240V入力時	入力変動	0.5%以下
負荷変動	1%以下	周囲温度変動	0.05%/℃以下
起動時間	1,000ms以下 (AC100V入力時) 1,000ms以下 (AC200V入力時)	出力保持時間	10ms typ. (AC100V入力時) 55ms typ. (AC200V入力時)

過電流保護	有、自動復帰	過電圧保護	有、電断復帰
過熱保護	無	直列運転	可（2台まで接続可能。外付けダイオード要）
並列運転	不可（ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要）	出力表示灯	有（色：緑）
リモートセンシングリ モートコントロール	無	耐電圧	(入力端子一括)と(出力端子一括) 間: AC3kV 1min カットオフ電流 20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
絶縁抵抗	(出力端子一括)と(入力端子一括・PE) 間: 100MΩ以上 DC500V	耐振動	10～55Hz 最大4.5G 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
標高	3000m	期待寿命	10年以上（定格入力、50%負荷率、 周囲温度+40℃以下、標準取り付け状 態にて）
冷却方式	冷却ファン 無	使用周囲温度	-20～70℃(0～90%)
保存温度	-25～75℃(0～90%)	質量	約400g
正面取付けタイプ			
カバー付きタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.