

品番：EA940LN-15

品名：フラット直流2線 近接センサー(5mm・非シールド)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,370円(税抜) / 4,807円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,370円(税抜) / 4,807円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/24 15:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1192ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------|--------|-------------------------|
| メーカー | オムロン (omron) | 型番 | TL-W5MD1 |
| 直流2線式 | | | |
| タイプ | 非シールドタイプ | 検出方式 | 誘導形 |
| 検出距離 | 5mm±10% | 設定距離 | 0~4mm |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | 検出可能物体 | 磁性金属 (非磁性金属は検出距離が低下します) |
| 標準検出物体 | 鉄18×18×1mm | 応答周波数 | DC:500Hz |
| 電源電圧 | DC12~24V、リップル10%以下 | 使用電圧範囲 | DC10~30V |
| 漏れ電流 | DC0.8mA以下 | 表示灯 | 動作時:赤色、設定時:緑色 |
| コード長 | 2m | 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH | 保護構造 | IP67 |
| 重量 | 約45g | 材質 | 耐熱ABS |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

