

品番 : EA940MH-16

品名 : 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/ストレート型)



販売価格	15,400円(税抜)／16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜)／16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/11 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



## 仕様

メーカー	日動工業	型番	PBW-EB10-T
定格	15A・AC100V(1500W)	仕様	ポッキンプラグ
コード長	10m	コンセント	15A×3個(防雨キャップ付)
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
電線仕様	SVCT 2.0㎟×3心	重量(g)	2300
使用環境温度	-10~40°C	防水規格	IPX3
漏電遮断器タイプ	漏電保護専用	パイロットランプ	なし

アース付

屋内・屋外兼用型

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。

## 代替品

	品番 EA940MH-16A コメント 変更点:色
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.