

品番：EA940MH-16

品名：15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/ストレート型)



販売価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 23:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



!! ポッキンプラグ

仕様

メーカー	日動工業	型番	PBW-EB10-T
定格	15A・AC100V(1500W)	コード長	10m
電線仕様	SVCT 2.0mm ² ×3心	アース	あり
プラグ形状	ポッキンプラグ	漏電遮断器タイプ	漏電保護専用
定格感度電流	15mA	コンセント定格	接地2P・15A・125V(防雨キャップ付)
コンセント数	3個	動作時間	0.1秒以内
防水規格	IPX3	使用環境温度	0~35℃
重量	2.3kg		

屋内・屋外兼用

今ある機器を漏電ブレーカー付に!

雨天屋外でも安心の防雨型 漏電遮断機付延長コード

【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンプラグ】

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。

コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

RoHS対応品

※本製品は漏電保護専用です。過負荷には対応しておりません。

代替品



品番 EA940MH-16A

コメント 変更点:色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.