品番: EA940MH-16

品名:15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/ストレート型)



販売価格	<b>16,500円</b> (税抜)/18,150円(税込)				
カタログ価 格	16,500円(税抜)/18,150円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 09:52現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0897ページ				











## 仕様

メーカー	日動工業	型番	PBW-EB10-T
定格	15A·AC100V(1500W)	仕様	ポッキンプラグ
コード長	10m	コンセント	15A×3個(防雨キャップ付)
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
電線仕様	SVCT 2.0m㎡×3心	重量(g)	2300
使用環境温度	-10~40℃	防水規格	IPX3
漏電遮断器タイプ	漏電保護専用	パイロットランプ	なし

アース付

屋内·屋外兼用型

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。

## 代替品



**品番** EA940MH-16A

コメント 変更点:色

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.