

品番 : EA942CR-1

品名 : 300ml 油性錆止めスプレー(グレー)



販売価格	2,030円(税抜) / 2,233円(税込)		
カタログ価格	2,030円(税抜) / 2,233円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 17:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1536ページ		



シリーズ中最強の防錆性能と最高のコストパフォーマンスを誇る常温亜鉛めっきのロングセラー
ローバルシリーズすべての原点です

仕様

メーカー	ローバル(ROVAL)	型番	R-300ML
カラー	グレー	内容量	300ml
乾燥時間	23°C:30分	塗り面積	2回塗り:0.4m ²
使用温度範囲	5~40°C (湿度85%以下)	材質	常温亜鉛めっき
標準膜厚	80 μm (40 μm×2回塗)	塗布量	500g/m ² (250g×2回塗) ※理論値
耐熱性	170°C (連続24時間)異常なし	耐寒性	低温連続試験:-60°C (連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30°C)+1時間保持(+10°C))
専用シンナー	ローバルシンナー(1L缶、3L缶、14kg缶) ※通常ハケ塗りでご使用の場合は希釀する必要があります。 スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釀量は重量の5%以内)		

つや消し

鉛、クロムフリー

亜鉛含有率96%

溶融亜鉛めっきの最高グレードである、HDZ55と同等の防食性能を有しています。

F☆☆☆☆☆取得

ローバルは乾燥塗膜中の亜鉛含有率を96%にまで高めることで、溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。また、常温で場所を問わず施工できることから、高温で加工処理する溶融亜鉛めっき(Hot Dip Galvanizing)に対し、「常温亜鉛めっき」(Cold Galvanizing)と呼ばれています。

鉄のさび止めやめっきの補修はもちろん、古くなった亜鉛めっきの寿命をさらに延ばすこともでき、ローバルは70年以上の永きにわたり様々な分野で使用され続けています。

塗膜中に含まれる亜鉛の電気化学的作用が金属面のさびの発生を防ぎます。

溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.