


品番 : EA940DL-23

品名 : [EA940DL-19用] カバー(溶断表示付)



販売価格	660円(税抜)／726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜)／726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1229ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-720-FCL
適合ヒューズ管サイズ	φ 10.31×38.1mm	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V(1分間)	材質	ポリカーボネート
ネオンランプ使用電圧	AC100V・250V	ネオンランプ保護抵抗 (内蔵済)	150kΩ、1/4W
ネオンランプ放電開始電圧	AC75V以下	ネオンランプ放電電流	100V: 約0.3mA 200V: 約0.96mA 250V: 約1.3mA
ネオンランプ寿命(連続)	100V: 約60000時間 200V: 約30000時間 250V: 約20000時間	サイズ	64×19.6×27.75mm
適合ヒューズホルダー	EA940DL-19		
溶断表示機能付き			
つまみ付き			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

