

品番：EA940MH-11A

品名：15A/1m 漏電保護プラグ(防雨型)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/27 07:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



ポッキンプラグ



品名	型番	規格	単位	在庫
ポッキンプラグ	EA940MH-11A	15A・AC100V(1500W)	本	2

### 仕様

メーカー	日動工業	型番	PBW-EBT-S
定格	15A・AC100V(1500W)	コード長	0.95m
電線仕様	SVCT2mm <sup>2</sup> ×3心	アース	あり
プラグ形状	ポッキンプラグ	漏電遮断器タイプ	漏電保護専用
定格感度電流	15mA	コンセント定格	接地2P・15A・125V(防雨キャップ付)
コンセント数	3個	動作時間	0.1秒以内
全長	950mm	防水規格	IPX3
使用環境温度	0~35℃	材質	本体:ABS樹脂
重量	600g		

屋内・屋外兼用

今ある機器を漏電ブレーカー付に!

雨天屋外でも安心の防雨型 漏電遮断機付

【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンプラグ】  
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。  
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

RoHS対応品

※本製品は漏電保護専用です。過負荷には対応していません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.