

品番：EA940MH-12


品名：15A/1m [防雨型]漏電保護専用プラグ(L型)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




品番	規格	価格	在庫
EA940MH-11A	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-12	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-13	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-14	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-15	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-16	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-17	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-18	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-19	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-20	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-21	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-22	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-23	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-24	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-25	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-26	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-27	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-28	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-29	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-30	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-31	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-32	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-33	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-34	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-35	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-36	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-37	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-38	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-39	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-40	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-41	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-42	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-43	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-44	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-45	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-46	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-47	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-48	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-49	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0
EA940MH-50	15A・AC100V (1500W)	11,800円(税抜)	0



### 仕様

メーカー	日動工業	型番	PBWL-EB-T
屋外用 漏電保護専用			
コンセント定格	15A・AC100V (1500W)	電線仕様	SVCT2m㎡×3心
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント数	3個(防雨キャップ付)	コード長	1m
重量	600g		
アース付			
プラグ形状	L型ポッキンプラグ		

### 代替品

	品番 EA940MH-11A コメント プラグ形状:ストレート
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

