

品番 : EA940MH-17

品名 : 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)



販売価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/10 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	PBWL-EB10-T
定格	15A・AC100V(1500W)	仕様	L型ポッキンプラグ
コード長	10m	コンセント	15AX3個(防雨キャップ付)
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
電線仕様	SVCT 2.0mm ² ×3心	重量(g)	2300
防水規格	IPX3	漏電遮断器タイプ	漏電保護専用

アース付

屋内・屋外兼用型

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。

L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。

パイロットランプ	なし		
----------	----	--	--

代替品

品番	EA940MH-16
コメント	プラグ形状:ストレート



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.