

品番：EA949DV-2001

品名：M20x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 10,200円(税抜)／ 11,220円(税込)     |      |    |
| カタログ価格  | 10,200円(税抜)／11,220円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/14 08:30現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ |                              |      |    |



◆Bumax 六角ボルト

◆製品規格 JIS B 1130 JIS B 1131 JIS B 1132

◆材質 SUS304 SUS316L SUS316

◆仕入れ規格 JIS B 1130 JIS B 1131 JIS B 1132

◆強度クラス Class 80

◆寸法規格 JIS B 1130 JIS B 1131 JIS B 1132

◆表面処理 SUS304 SUS316L SUS316

◆寸法 JIS B 1130 JIS B 1131 JIS B 1132

◆寸法 JIS B 1130 JIS B 1131 JIS B 1132

◆機械的特性比較

| 材料    | 引張強度 | 耐力  |
|-------|------|-----|
| A2-50 | 500  | 210 |
| A4-70 | 700  | 210 |
| A4-80 | 800  | 210 |

◆化学成分比較・機械特性比較のチャート

| 材料    | 引張強度 | 耐力  |
|-------|------|-----|
| A2-50 | 500  | 210 |
| A4-70 | 700  | 210 |
| A4-80 | 800  | 210 |

◆強度率の比較

| 材料             | 強度率   |
|----------------|-------|
| A2-70(SUS304)  | 1.400 |
| A2-80(SUS304)  | 1.800 |
| A4-80(SUS316L) | 1.012 |
| Bumax88        | 1.006 |
| Suprem88       | 1.007 |

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較

| 材料            | 摩擦係数 |
|---------------|------|
| A4-80(SUS316) | 0.42 |
| Bumax88       | 0.19 |
| Suprem88      | 0.11 |

◆Bumax 六角ボルト

| 材料    | 引張強度 | 耐力  |
|-------|------|-----|
| A2-50 | 500  | 210 |
| A4-70 | 700  | 210 |
| A4-80 | 800  | 210 |

◆Bumax 六角ボルト

| 材料    | 引張強度 | 耐力  |
|-------|------|-----|
| A2-50 | 500  | 210 |
| A4-70 | 700  | 210 |
| A4-80 | 800  | 210 |

仕様

|       |                       |        |            |
|-------|-----------------------|--------|------------|
| 商品名   | Bumax88 六角ボルト(全ねじ)    | ボルトサイズ | M20×35     |
| ピッチ   | 2.5(並目)               | 頭対辺    | 30mm       |
| 材質    | ステンレス鋼<br>(316L HiMo) | 仕様     | 全ねじ        |
| 強度クラス | Class 80              | 使用温度範囲 | -200℃～500℃ |

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度  
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食  
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性  
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

