

品番：EA940P-103

品名：HDMI切替器 (4入力1出力/4K/キャプチャ機能)



販売価格	109,600円(税抜) / 120,560円(税込)		
カタログ価格	109,600円(税抜) / 120,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1902ページ		



4つのHDMI入力を搭載しカメラ映像やHDMI機器を直観的に切替操作できる4画面分割表示や2画面出力にも対応したHDMIスイッチャー。UVC(USB Video Class)に対応し、YouTube配信やZoomなどでキャプチャデバイスとしてパソコンへの取り込みにも対応。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-UHD41UVC
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1キャプチャー用/USB仕様 Ver. 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Type-Cメス×1音声入力/3.5mmマイクジャック×1音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1	切替内容	HDMI入力4/HDMI出力1
切替方式	本体切替ボタン、リモコン	最大解像度	4K/30Hz
対応入力解像度	3840×2160(30Hz) 1920×1080p(30/50/60Hz) 1920×1080i(50/60Hz) 1280×720p(50/60Hz) 720×576p(50Hz) 720×480p	対応出力解像度	3840×2160(30Hz) 2560×1440(60Hz) 1920×1080(60Hz)

	(60Hz)720×576i(50Hz) 720×480i(60Hz)800×600 (60Hz)		
対応音声フォーマット	HDMI入出力/LPCM2ch(32KHz、 44.1KHz、48KHz)アナログ出力 /LPCM2ch(44.1KHz、48KHz)	HDMI規格	HDMI Ver.1.4
データレート	最大9Gbps	機器間制御(CEC)	非対応
ピクセルクロック	最大/300MHz	HDCP	HDCP1.4
電源	ACアダプタ(DC12V 2A)	消費電力	最大/12W
環境条件	動作時/温度0～40℃、湿度 20～90%以下(結露なきこと)保管時 /温度-20～60℃、湿度/20～90%以 下(結露なきこと)	信号分類	HDMI
回路数	4×1	サイズ	W210×D124×H32mm
重量	約640g	エンコード方式	ソフトウェアエンコード
映像取込方式	USB3.2/YUY2、USB2.0/MJPEG	フレームレート	60fps以下に対応
セット内容	本体、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、 パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リ モコン(電池付属/CR2025)、取扱説 明書	対応機器	HDMI出力端子を標準搭載しているパ ソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャ プチャー機能Windows搭載(DOS/V) パソコンApple Macシリーズ※USB3. 2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、また はUSB Type-Cコネクタをもつ機種。 ※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3. 0が名称変更されたもので同じ規格で す。
対応OS	Windows 11・10・8.1macOS 12、 macOS 11、macOS 10.13～10. 15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ 配信用ソフトを使用する場合、macOS は対応しない場合があります。	対応確認済アプリケー ション	Zoom、Microsoft Teams、Skype、 Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、 OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit (Windowsのみ)
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテ レビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェ クターなど3.5mmステレオミニジャック に接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど 《仕様上のご注意》※本製品の初期 設定解像度は3840×2160(30Hz) です。1440p/1080pモニタ接続時は 映りませんのでリモコンの「解像度」ボ タンを押して出力解像度を変更してく ださい。		

HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機など)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。

HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直感的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。

UVC(USB Video Class)に対応するのでパソコンなどでキャプチャーデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会

議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトなどは付属していません。※コピーガードのかかった映像はキャプチャーできません。※スマートフォンの映像出力はHDCP(著作権保護)の関係により本製品経由ではパソコンでキャプチャーすることはできません。

高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。

HDMI OUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。

1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載しています。

PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能です。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。

4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載しています。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。

3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力を行うことができます。※マイク入力は、3.5mm3極プラグ仕様のマイクのみ対応です。

3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。

HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。＜システム要件＞・CPU/IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM/4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.