


品番 : EA942CD-100A

品名：9本組[細字/中字] 油性・耐熱耐候マーカー



販売価格	9,180円(税抜)／10,098円(税込)		
カタログ価格	9,180円(税抜)／10,098円(税込)		
在庫数	最新在庫: 105 (2025/12/17 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1546ページ		



色別耐熱温度表	ガラス	アルミニウム	鉄	銅	ステンレス	タリヤー
ガラス	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
アルミニウム	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
鉄	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
銅	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
ステンレス	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
タリヤー	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
ガラス	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
アルミニウム	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
鉄	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
銅	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
ステンレス	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C
タリヤー	500°C	500°C	600°C	600°C	700°C	700°C

カタログ訂正

24/10/31 線幅(中字)…(誤)1.0~2.0mm→(正)1.5~2.5mm(No.55,56 1205)

仕様

メーカー	オキツモ	型番	※ESCOオリジナルセット品
インク色	9色セット	セット内容	中字:赤・白・黒・緑・青 細字:白・黒・青・赤
用途	アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えません。)	インクの内容量	中字:8.7cc(1本あたり) 細字:4.5cc(1本あたり)
線幅	細字:1~1.5mm 中字:1.5~2.5mm		

【中字·耐熱溫度】

〈自・黒・緑・青〉

ガラス:300°C、アルミニウム:500°C、鉄:600°C、ステンレス:800°C、セラミックス:1000°C

〈赤〉

ガラス:300°C、アルミニウム・鉄・ステンレス・セラミックス:500°C

【細字・耐熱温度】

〈白·黑·青〉

ガラス:300°C、アルミニウム:500°C、鉄:600°C、ステンレス:800°C、セラミックス:1000°C

〈赤〉

ガラス:300°C、アルミニウム:500°C、鉄:500°C、ステンレス:500°C、セラミックス:500°C

中字・細字

つや無し

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。

マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。

ケース付(165×95×30(H)mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.