品番: EA956KG-7

品名: 600x450x950mm ツールワゴン(作業天板付)



販売価格	31,800円 (税抜)/ 34,980円(税込)				
カタログ価 格	31,800円(税抜)/34,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 08:21現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					















この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	HTCH-6045W
※注意※	【お客様組立品】	段数	3
サイズ	600(W)×450(D)×950(H)mm(天板 部)	棚板サイズ	400(W)×400(D)mm
耐荷重	50kg/台(均等荷重※自重含む)	色	シルキーホワイト(粉体塗装)
キャスター	50 φ エラストマーキャスター (自在ストッパー付2個、自在2個)	キャスターねじ径	M12×P1.25
材質	脚部:スチール 天板:低圧メラミン	重量	11.5Kg
必要工具	(+)#3ドライバー 10㎜スパナ		

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただける、天板付きワゴン

オフィスや工場、倉庫での梱包、検品、組立作業に

全高950mmのワークテーブルの補助テーブルに最適です。

天板表面は凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。 表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。 グリーン購入法適合品

※棚板の位置は変更できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.