







品名：185mm [3本構]Vプーリー(B)



販売価格	22,600円(税抜)／ 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜)／24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



下降率/度 ⁻¹	表层的海洋温度	1000米层的海洋温度	表层的海洋深度
1250m下	0.15	0.15	±0.4
1250m层 2150m下	0.2	0.2	±0.6
3150m层 7250m下	0.3	0.3	±0.9
7500m层 1800m下	0.4	0.4	±1.2
1800m层 12500m下	0.5	0.5	±1.5



メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB185-3
データ寸径	185mm	外径	192mm
サイズ	l:45mm、S:18mm W:63mm、h:22.5mm	形状	41UR
重量	7.21kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.0289kg・m ²

＜一般用Vプーリーが使用できます＞
一般用Vベルト（B・BX）、細幅Vベルト（5V・5VX）、SPベルト（SPB）が使用可能！

<高いバランス精度を保証します>
外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バルンシングマシンによりバランス調整を行っています。

＜取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…＞

取り付けの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力P_iとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。この

とき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

<イソメックブッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.