



品番：EA968A-160

品名：230mm [3本溝]Vプーリー(B)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 25,800円(税抜)／28,380円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 25,800円(税抜)／28,380円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/01 02:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|        |                                             |         |                          |
|--------|---------------------------------------------|---------|--------------------------|
| メーカー   | 鍋屋バイテック(NBK)                                | 型番      | SPB230-3                 |
| データム径  | 230mm                                       | 外径      | 237mm                    |
| サイズ    | d:120mm、l:45mm<br>S:18mm、W:63mm<br>h:22.5mm | 形状      | 40U                      |
| 重量     | 7.63kg                                      | 材質      | 鋳鉄(FC200以上)<br>塗装:NBKブルー |
| 適合Vベルト | B・BX(一般用)<br>5V・5VX(細幅Vベルト)<br>SPB(SPベルト)   | 慣性モーメント | 0.0614kg・㎡               |

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3本溝                                                                                                                     |
| <イソメックブッシングシステムを採用しています><br>シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。<br>また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。    |
| <一般用Vプーリーが使用できます><br>一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能！                                                      |
| <国際規格のVプーリー><br>イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。 |
| <高いバランス精度を保証します>                                                                                                        |

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク $T$ は、ねじ締めつけ力 $P_i$ として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 $Q$ を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 $Q$ はねじ締めつけ力 $P_i$ の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 $Q'$ として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 $P_r$ を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.