




品番：EA984DN-2

品名：2.0ton 無傷堅吊クランプ(0-25mm)



販売価格	165,100円(税抜) / 181,610円(税込)		
カタログ価格	165,100円(税抜) / 181,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 19:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	三木ネツレン	型番	A2052
商品名	FL-V型	使用荷重(t)	2
クランプ範囲(mm)	0~25	全長(mm)	430
重量(kg)	10.5		

安全歯カムにより落下を防止します。

吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダート、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。

ラチェットハンドル付

従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。

普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない堅吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。

オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています

落下防止安全装置付

<使用方法>

- ①吊上物の板厚に応じてアジャストボルトを回し、スライダートを戻し予め口幅を広く開けます。
- ②吊上物がクランプのくわえ口の奥に当たるまで、充分差込みます。
- ③吊環を押込み、次に補助カムのレバーを手指で開放に戻します。
- ④受金が本体に密着するまで、アジャストボルトを回し締付けるとクランプの取付けが完了します。

- ⑤吊環を引張って吊上げ荷重を掛けると受け金にクランプ力が働いて吊上げ物を増締めします。
- ⑥着地後、取外しの場合は、アジャストボルトを逆に回してスライダーを上方に戻せば、開放になります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.