

品番：EA949DX-804

品名：M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	1,330円(税抜)／1,463円(税込)			
カタログ価格	1,330円(税抜)／1,463円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 22:52現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1298ページ			



◆Bumax 六角ボルト

- 製品規格 JIS B 4140 (JIS B 1180)
- 材質 A2-50 (A2-50L HiMo)
- 表面処理 無処理 (A2-50, A2-50L, A2-50L)
- 引張強度 Rp 1000 (N/mm²)
- 引張強度 Rp 1000 (N/mm²)
- 材質 A2-50 (A2-50L HiMo)
- 表面処理 無処理 (A2-50, A2-50L, A2-50L)
- 引張強度 Rp 1000 (N/mm²)
- 引張強度 Rp 1000 (N/mm²)

◆機械的特性比較

規格	材質	引張強度 (N/mm ²)	引張強度 (ksi)
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	25.9
A4-80	800	81.6	29.2
A4-90	900	91.6	32.5
A4-100	1,000	101.6	35.8

◆引張強度比較 (引張強度試験結果のグラフ)

規格	材質	引張強度 (N/mm ²)	引張強度 (ksi)
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	25.9
A4-80	800	81.6	29.2
A4-90	900	91.6	32.5
A4-100	1,000	101.6	35.8

◆引張強度の比較

規格	材質	引張強度 (N/mm ²)	引張強度 (ksi)
A2-70 (SUS304)	700	71.6	25.9
A2-80 (SUS304)	800	81.6	29.2
A4-80 (SUS316)	800	81.6	29.2
A4-90 (SUS316)	900	91.6	32.5
A4-100 (SUS316)	1,000	101.6	35.8

◆ボルトの材質による引張強度の比較

規格	材質	引張強度 (N/mm ²)	引張強度 (ksi)
A2-50 (SUS304)	500	51	21.4
A4-70 (SUS316)	700	71.6	25.9
A4-80 (SUS316)	800	81.6	29.2
A4-90 (SUS316)	900	91.6	32.5
A4-100 (SUS316)	1,000	101.6	35.8

◆引張強度比較 (引張強度試験結果のグラフ)

規格	材質	引張強度 (N/mm ²)	引張強度 (ksi)
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	25.9
A4-80	800	81.6	29.2
A4-90	900	91.6	32.5
A4-100	1,000	101.6	35.8

◆引張強度比較 (引張強度試験結果のグラフ)

規格	材質	引張強度 (N/mm ²)	引張強度 (ksi)
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	25.9
A4-80	800	81.6	29.2
A4-90	900	91.6	32.5
A4-100	1,000	101.6	35.8

仕様

商品名	Bumax109 六角ボルト(全ねじ)	ボルトサイズ	M8×30
ピッチ	1.25(並目)	頭対辺	13mm
材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)	仕様	全ねじ
強度クラス	Class 100	使用温度範囲	-200℃～600℃
高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性・高焼付き性			
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力			
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし			
・耐熱性 大気中の最高使用温度600℃			
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

