





品番：EA984DX-1.5

品名：1.5ton 無傷引張りクランプ



販売価格	49,500円(税抜)／ 54,450円(税込)		
カタログ価格	49,500円(税抜)／54,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1750ページ		



仕様

メーカー	三木ネツレン	型番	C2370
商品名	HP-YF型	用途	チェンブロック・レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業に
使用荷重	1.5t	クランプ範囲	0～30mm
全長	280mm	重量	4.3kg

クランプする上下のパットに特殊機構があり、部材に傷をつけません。
部材の吊上げ・歪取り・横引き・矯正作業後のグラインダーなどによる傷痕手直しが不要になります。
吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。
吊環は無負荷時360°回転しますので、取付の際、引張方向に自由に位置決めができるため、吊環部に横曲げなど無理な荷重が掛かりません。
左右・前後・斜めなどいずれの方向に対しても強力な締付力が働く構造になっていますが、堅吊は危険ですからしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.