


品番：EA949HS-221

品名：32x 70mm/φ11mm [吊形]防振ゴム



販売価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
カタログ価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/02/19 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0038ページ1126ページ1234ページ		



仕様

メーカー	倉敷化工	型番	RF-22S
用途	冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、ダクト、その他の装置の懸垂支持	サイズ	A: 22mm、B: 32mm、L: 70mm、D: 11mm、d2: 10mm
許容荷重	230N	ばね定数	59N/mm
ゴム材質	天然ゴム		

吊形防振ゴムは配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。

防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。

15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。

吊りボルトにダブルナットの取り付けが可能で、国土交通省仕様を満足しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.