


品番 : EA954HC-355

品名 : 450x450x450mm 防塵ラック



販売価格	116,900円(税抜) / 128,590円(税込)		
カタログ価格	116,900円(税抜) / 128,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 17:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ノートパソコンの収納に最適サイズW450の防塵ラック

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-FA4545
カラー	ライトグレー	サイズ	外寸/W450×D450×H450mm有効 内寸/W400×D343×H428mm
重量	約18.3kg	梱包	1個口/515×515×515mm・21kg
出荷形態	組立出荷	材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
付属品	放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口、コード長2m)、3P→2P変換アダプタ	総耐荷重	100kg 《特記事項》※集中スイッチは筐体側面上(手前側)にあります。※特注で鍵付きにすることができます。(扉・筐体側面に鍵付パチン錠を取り付ける必要があります)背面は溶接加工になります。※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は交換可能です。※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。

ホコリの侵入を防ぐ防塵ラックです。

工場現場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。

前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。

ケーブル出口は圧着型になっておりホコリの侵入を防ぎます。

裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。

集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。

別売のスタンドを使用することで立ち作業用に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.