


品番：EA969GA-7

品名：φ180mm フランジ形たわみ軸継手



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 01:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1220ページ		



ブッシュの仕様	
材質	鋼 (S45C)
表面処理	亜鉛めっき
公差	JIS B 1301
穴径	φ32mm
長さ	63mm
外径	φ36mm
内径	φ30mm
穴間隔	18mm
穴径公差	±0.02mm
穴径位置公差	±0.05mm
穴径垂直度公差	0.05mm
穴径平行度公差	0.05mm
穴径円度公差	0.02mm
穴径全長公差	±0.05mm
穴径位置公差	±0.05mm
穴径垂直度公差	0.05mm
穴径平行度公差	0.05mm
穴径円度公差	0.02mm
穴径全長公差	±0.05mm

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	FCL180
外径	φ180mm	穴径	ブッシュ: φ32mm ボルト: φ14mm
サイズ	B:132mm C1:90mm、C2:90mm D1:50mm、D2:50mm F1:18mm、F2:18mm L:63mm、t:3mm	材質	本体: 鋳鉄 ナット・座金・ボルト: SS400相当(三価クロメート処理) ばね座金: SWRH62(三価クロメート処理) ブッシュ: NBR(B(12)-j1a1〔HS(JIS A)=70〕)
重量	約9.25kg	ボルト穴	8個
ボルト抜きしろ	64mm	ブッシュ部耐熱温度	-20~90℃
最大トルク	230N・m	最高回転数	3500min-1
慣性モーメント	3.1×10kg・m ²	許容偏心	0.2mm
許容偏角	1/6°	許容エンドプレイ	±2.1mm

JIS B 1452-1991 準拠

継手ボルトを外すだけでブッシュ交換でき、保守・保全が簡単。

フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単。

偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。

<使用上の注意>

軸継手 (FCL90) への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。

軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。

ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。

軸穴未加工品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.